

ifi

SPDIF iPurifier2



1. Wyjście SPDIF (koncentryczne)


Podłącz do DAC lub ampKoncentryczne wejście cyfrowe lifiera.

2. Wyjście SPDIF (optyczne)

Podłącz do DAC lub ampoptyczne wejście cyfrowe lifiera.

3. Wejście SPDIF (koncentryczne/optyczne)

Podłącz wyjście cyfrowe z hosta (Apple TV, Google Chromecast, PS4, Xbox, transport CD itp.).



4. DOPROWADZIŁO

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą wydajność, zmień iPower na bardzo cichy zasilacz iPower X 5 V.

Tryb LED


Odblokowanie czerwone

Niebieski 44.1/48 kHz

Magenta 88.2/96 kHz

Cyjan 176.4 kHz

Biały 192 kHz



5. Moc prądu stałego 5 V

Proszę podłączyć SPDIF iPurifier2 do dołączonego zasilacza

zasilania, supercichy iPower. SPDIF iPurifier2 musi
Zasilany WYŁĄCZNIE napięciem 5 V.

Technologie:

- Izolacja galwaniczna sygnału SPDIF
- REclock® i REgenerate®

- Zegar Global Master Timing® o niskim jitterze 10 MHz
- Ekranowanie EMI/RFI z pozłacanej miedzi
- Kondensatory tantalowe
- Gniazdo zasilania USB typu C
- „Cichszy niż bateria” i niezwykle cichy zasilacz iPower 5 V w zestawie

Dane techniczne:

Obsługiwane sygnały: 192/176.4/96/88.2/48/44.1 kHz; 16 do 24 bitów, MQA, DSD/DoP, Dolby Digital, DTS

Wejście: Combo optyczne minijack i pozłacane złącze koncentryczne (impedancja 75 Ω)

Wyjścia: Pozłacane złącze koncentryczne (impedancja 75 Ω) i optyczny minijack

Zasilanie: USB typu C, 5 V/500 mA (w zestawie iPower 5 V)

Wymiary: 76 x 19 x 20 mm 3.0" x 0.7" x 0.8"

Waga: 56 g (1.98 uncji)