




Kierownica MOZA Racing KS RS047



01 Cechy produktu

- Kierownica GT 300 mm
- Programowalne przyciski RGB o krótkim skoku
- Prawdziwy wyścigowy system QR
- Łopatki magnetyczne z czujnikiem Halla i podwójnym sprzęgłem
- Formowane wtryskowo gumowe uchwyty TPE
- Kompatybilność z kierownicami innych producentów poprzez bezpośrednie połączenie z komputerem PC

02 Instrukcja użytkowania QR





1. Wyrównaj 6 łożysk kulkowych na kole LUB z 6 wycięciami na mocowaniu QR podstawy.
2. Wciśnij mechanizm szybkiego zwalniania na mocowanie bazowe, utrzymując łożyska i wycięcia w jednej linii.
3. Mechanizm szybkozamykający zablokuje się automatycznie, jeśli tak się nie stanie, zdejmij go, sprawdź wyrównanie i spróbuj ponownie.
4. Aby zdjąć koło, ściśnij czarną część mechanizmu szybkozamykającego z logo Moza w kierunku koła obiema rękami i wyciągnij koło w tym samym czasie.

03 Konfiguracja kierownicy

Kierownicę można szybko i łatwo skonfigurować w oprogramowaniu Moza Pit House.

- Tryby łopatki zmiany sprzęgła: można ustawić na oś połączoną, oś niezależną i przyciski.
- Tryby enkodera obrotowego: można ustawić na przycisk lub pokrętko
- Tryby joysticka: można ustawić na przycisk lub D-pad
- Tryby przełącznika wskaźnika obrotów: do wyboru trzy tryby: obroty, wyłączony i stały
- Tryby wskaźnika: dostępne są dwa tryby, tryb 1 i tryb 2, oba są szczegółowo objaśniane po najechnaniu myszą na odpowiednią opcję.
- Czas wskaźnika obrotów: wybór pomiędzy wczesnym, normalnym, późnym lub niestandardowym, aby w pełni dopasować czas RPM w grze.
- Jasność: dostosuj jasność diod LED RPM / shift
- Kombinacje przycisków: kliknij zakładkę opisu kombinacji przycisków w prawym górnym rogu strony kierownicy, aby wyświetlić listę numerów przycisków i kombinacji programowania przycisków.

- Kolor kontrolki obrotów: przeciągnij blok koloru na kontrolkę obrotów, aby zmienić jej kolor.
- Zmiana kolorów przycisków: aby przejść do trybu konfiguracji, należy jednocześnie nacisnąć lewy joystick w prawo i prawy joystick w lewo i przytrzymać, aż wskaźnik zmiany biegów zacznie migać na żółto. Po wejściu w tryb konfiguracji naciśnięcie każdego przycisku spowoduje przełączanie między dostępnymi kolorami. Po ustawieniu każdego koloru przycisku wystarczy jednocześnie nacisnąć lewy joystick w prawo i prawy joystick w lewo i przytrzymać, aż kontrolki obrotów zaczną ponownie migać, aby wyjść z trybu programowania.



Szczegółowe ustawienia i funkcje kierownicy można znaleźć na oficjalnej stronie Moza Racing.

04 Zawartość opakowania

1. Kierownica 2. Naklejki z logo Moza 3. Worek na kurz

05 Specyfikacja

Materiał uchwytu: TPE

Materiał wiosła: Aluminium

Rozmiar: 300 x 165 x 120 mm

Łopatki magnetyczne: 2

Podświetlane przyciski: 10

Łopatki sprzęgła: 2

Enkodery obrotowe: 3

Enkodery kciukowe: 2

Joysticki: 2

Diody LED RGB o wysokiej jasności: 10

Kolory LED: 8 konfigurowalnych kolorów

Inteligentna telemetria: Obsługiwane

Diody LED RPM w pełni regulowane przez
Moza Pit

Dom: Obsługiwane

Metoda zwalniania: Moza Quick Release

Łopatki magnetyczne Czujnik: Czujnik Halla

Regulacja trybu łopatki: Obsługiwane

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kierownica MOZA Racing KS RS047 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moza>

Adres producenta: Pokój 1903-1904, Budynek 3, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Chiny

Częstotliwość radiowa: 2406–2470 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 7 ± 1 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pełna nazwa przedstawiciela UE:
Nazwa : Gudsen Technology EU GmbH
Adres : Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
Email : support@gudsen.com

Pełna nazwa producenta:
Nazwa firmy: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adres firmy: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.
E-mail: support@mozaracing.com